

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.600

**Sidemonteret køleenhed TopTherm
Blue e**

Stat: 25-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.600 - Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".



Funktioner

Best.nr.	SK 3361.600
Udgave	vertikalmontage
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Farve	RAL 9007
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste) Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 0,82 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 0,6 kW
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Funktioner

Mærkestrøm maks.	50 Hz: 2,7 A 60 Hz: 2,7 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 6 A 60 Hz: 9,6 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 550 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 230 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 550 mm Dybde: 280 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 0,28 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ækvivalent (CO ₂ e): 0,18 t
Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Indstillingsområde	20 °C...52 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,46 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	28 bar
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	21,435 kg
Bruttovægt	21,82 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK Blue e køleenhed, vægmonteret, 0,82 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rustfrit stål, BHD: 280 x 550 x 280 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Overensstemmelseserklæring UK