

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.110

Vertikalmonterede køleenheder

Stat: 21-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.110 - Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Funktioner

Best.nr.	SK 3366.110
Materiale	Stålplade
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 1.500 W Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.050 W Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1.100 W
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 14,3 A 60 Hz: 14,7 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 43 A 60 Hz: 47 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 910 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 860 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 435 mm Højde: 1.590 mm Dybde: 205 mm

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,7 kg
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1.075 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.200 W Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.265 W Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 20 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	68.4
Bruttovægt	72
EAN	4028177429680
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	EAC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK