


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.140

Vertikalmonterede køleenheder

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.140 - Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Funktioner

Best.nr.	SK 3366.140
Materiale	Stålplade
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 1.500 W Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 980 W Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1.080 W
Mærkedriftsspænding	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 3 A 60 Hz: 3,1 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 8 A 60 Hz: 8,8 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 910 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 860 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 435 mm Højde: 1.590 mm Dybde: 205 mm

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,7 kg
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1.090 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.240 W Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.260 W Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Forsikring	Motorværn: 6,3...10 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	61,75 kg
Bruttovægt	65 kg
Toldtarifnummer	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---