


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3375.144

## Luft-vandvarmevekslere

Stat: 31-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3375.144 - Luft-vandvarmevekslere vertikalmontering

Effektclasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

## Funktioner

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Best.nr.                     | SK 3375.144  |
| Udgave                       | vertikalmontering<br>Vandførende dele i rustfrit stål (1.4571)   |
| Produktbeskrivelse           | Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning. |
| Farve                        | RAL 7035   |
| Leveringsomfang              | Tilslutningsklart fortrådet<br>Boreskabelon<br>Tætnings- og montagematerialer  |
| Samlet køleeffekt            | L 35 W 10 ved 400 l/h: 4,5 kW  |
| Mærkedriftsspænding          | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nom. effekt Pel              | 50 Hz: 178 W<br>60 Hz: 232 W   |
| Mærkestrøm maks.             | 50 Hz: 0,8 A<br>60 Hz: 0,8 A   |
| Tilladt driftstryk (p maks.) | 1: 10 bar  |
| Indkoblingstid               | 100 %  |
| Kølemedium                   | Vand (specifikation, se internet)  |
| Vandfremløbstemperatur       | 1 °C...30 °C   |
| Vandtilslutninger            | ½" slangetylle<br>G ¾" AG  |
| Temperaturregulering         | Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)  |
| Driftstemperatur             | 1 °C...70 °C   |

# Funktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Bemærk                            | Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller   |
| Dimensioner                       | Bredde: 450 mm<br>Højde: 1.400 mm<br>Dybde: 220 mm   |
| Bemærkning vedr. produktnr.       | Leveringstid oplyses på forespørgsel   |
| Indstillingsområde                | 20 °C...55 °C  |
| Forsikring                        | Transformersikkerhedsbryder: 3,5...5 A   |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA          | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12  |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.   |
| Toldtarifnummer                   | 84158300   |
| ETIM 9                            | EC002515   |
| ETIM 8                            | EC002515   |
| ECLASS 8.0                        | 27180712   |
| Produktbeskrivelse                | SK luft/vand-varmeveksler, vægmontering, 4,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, basisregulering, vandførende dele: V4A, BHD: 450 x 1400 x 220 mm |

## Godkendelser.

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring                 |