


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3427.010

# Skinnemonterede sikringselementer

Stat: 14-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3427.010 - Skinnemonterede sikringselementer

Skinnemonterede sikringselementer, 3-polede, til klemskruemontage eller kliklåsmontage.

## Funktioner

Best.nr.	SV 3427.010
Materiale	Skinnemonteret sikringselement: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT) Berøringsbeskyttelse: Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Bemærk	Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstykker
Til skinner med centerafstand	60 mm
Bemærk	Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsindsatse	D II-E 27 (passkrue)
Isolationsmærkespænding $U_i$	690 V
Mærkestrøm maks.	25 A
Mærkedriftsspænding	500 V (DC) 500 V, 3~
Dimensioner	Bredde: 42 mm Højde: 209 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Antal poler	3-polet
Mærkespænding (L1 + L2)	500 V (DC)
Mærkespænding (L1 + L3)	500 V (DC)

# Funktioner

Tværsnit rundleder	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	10 stk.
Nettovægt	2,37 kg
Bruttovægt	2,465 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,046
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeskrivelse	SV Skinnemonteret sikringselement, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-16 mm <sup>2</sup> , skruemontage

# Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring