


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

NH-sikringslastadskillere str. 000

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - NH-sikringslastadskillere str. 000



Funktioner

Best.nr.	SV 3431.030
Udgave	For 60 mm busbar systems
Materiale	Glasfiberforstærket polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: forsvølvnet hårdkobber
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7001
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Mærkestrøm maks.	100 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 53 mm Højde: 213 mm
Tilslutning af rundledere	2,5 - 50 mm ²

Funktioner

Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	2,5 - 50 mm ²
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,599 kg
Bruttovægt	0,62 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,15
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, ledningsafgang forned

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK