



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3433.010

Skinnemonterede sikringselementer

Stat: 26-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3433.010 - Skinnemonterede sikringselementer

Skinnemonterede sikringselementer, 3-polede, til klemskruemontage eller kliklåsmontage.

Funktioner

| | |
|-------------------------------|---|
| Best.nr. | SV 3433.010 |
| Materiale | Skinnemonteret sikringselement: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT) Berøringsbeskyttelse: Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 |
| Farve | RAL 7035 |
| Bemærk | Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller |
| Til skinner med centerafstand | 60 mm |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Rammeklemme |
| Sikringsindsatse | D III-E 33 (passkrue) |
| Isolationsmærkespænding U_i | 690 V |
| Mærkestrøm maks. | 63 A |
| Mærkedriftsspænding | 690 V (DC) 690 V, 3~ |
| Bemærk | Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Dimensioner | Bredde: 57 mm Højde: 209 mm |
| Tilslutning af rundledere | 1,5 - 25 mm ² |
| Passer til skinner | Højde: 5, 10 mm |
| Antal poler | 3-polet |
| Mærkespænding (L1 + L2) | 690 V (DC) |
| Mærkespænding (L1 + L3) | 690 V (DC) |

Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Tværsnit rundleder | 1,5 - 25 mm ² |
| Pakkestørrelse | 10 stk. |
| Nettovægt | 3 kg |
| Bruttovægt | 3,18 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,071 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Produktbeskrivelse | SV Skinnemonteret sikringselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-25 mm ² , skruemontage |

Godkendelser.

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Godkendelser. | ABS DNV Lloyds Register |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |