


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3433.040

# Skinnemonterede sikringselementer

Stat: 06-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3433.040 - Skinnemonterede sikringselementer

Skinnemonterede sikringselementer, 3-polede, til klemskruemontage eller kliklåsmontage.

## Funktioner

Best.nr.	SV 3433.040
Udgave	Easy Connect
Materiale	Skinnemonteret sikringselement: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT) Berøringsbeskyttelse: Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsklart formonteret element inkl. berøringsafskærmning og udvendigt liggende tilslutningsklemmer
Bemærk	Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
Til skinnesystem med centerafstand	60 mm
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsindsatse	D III-E 33 (passkrue)
Isolationsmærkespænding $U_i$	690 V
Mærkestrøm maks.	63 A
Mærkedriftsspænding	690 V (DC) 690 V, 3~
Bemærk	Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensioner	Bredde: 71 mm Højde: 251 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm

# Funktioner

Antal poler	3-polet
Mærkespænding (L1 + L2)	690 V (DC)
Mærkespænding (L1 + L3)	690 V (DC)
Tværsnit rundleder	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	2 kg
Bruttovægt	2,496 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,119
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeskrivelse	SV Skinnemonteret sikringselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-16 mm <sup>2</sup> , skruemontage, inklusiv afdækningsplade

# Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring