

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Tilslutningsadaptere

Stat: 12-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Tilslutningsadptere

Til skinnedsystemer med 60 mm centerafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 3439.010
Materiale	Afdækning: ABS Chassis: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT) Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Mærkestrøm maks.	600 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Ledningsafgang	foroven/forneden
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 180 mm Højde: 247 mm
Tilslutning af rundledere, flertrådet	35 - 240 mm ²
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)	24 x 21 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,36 kg
Bruttovægt	4,635 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,732

Funktioner

Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Tilslutningsadapter, 600 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 35-240 mm?, lamelstørrelse BH: 24x21 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK