

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3528.010

## PLS specialskinner E-Cu

Stat: 30-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3528.010 - PLS specialskinner E-Cu

Længder fra 495 mm til 2400 mm.



## Funktioner

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Best.nr.                    | SV 3528.010                      |
| Materiale                   | E-Cu                             |
| Skinnetykkelse              | 10 mm                            |
| Mærkestrøm (maks.)          | 1.368 A                          |
| Bemærk                      | Kan afkortes individuelt         |
| Tværsnit                    | 900 mm <sup>2</sup>              |
| Skinnetype                  | Skinne E-Cu                      |
| Passende til skinneresystem | PLS 1600                         |
| Passer til best.nr.         | 9342.000<br>9342.004<br>9342.050 |
| Dimensioner                 | Længde: 895 mm                   |
| Passer til                  | Bredde: = 1.000 mm               |
| Pakkestørrelse              | 3 stk.                           |

# Funktioner

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nettovægt             | 21,72 kg   |
| Bruttovægt            | 21,72 kg   |
| Kobberandel (kg/styk) | 7,24   |
| Toldtarifnummer       | 74071000   |
| ETIM 9                | EC001522   |
| ETIM 8                | EC001522   |
| ECLASS 8.0            | 27370303   |
| Produktbeskrivelse    | SV PLS specialskinne E-Cu, L: 895 mm, PLS 1600, skinnetykkelse:<br>10 mm, 900 mm? tværsnit |

# Godkendelser.

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)  |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |