

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.020

Skinner CUPONAL

Stat: 03-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3585.020 - Skinner CUPONAL

Kobberbeklædte alu-skinner.



Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Best.nr. | SV 3585.020 |
| Produktbeskrivelse | Kobberbeklædte aluminiumsskinner, velegnede til opbygning af skinneresystemer med skinneholdere 9340.000/9340.050. |
| Materiale | Aluminium Kobber |
| Mærkestrøm maks. | 363 A |
| Bemærk | Mærkestrømmen opstår ved en skinnetemperatur på 65 °C og en omgivelsestemperatur på 35 °C Korrektionsfaktordiagram efter DIN EN 43 671 Kan afkortes individuelt |
| Normer | DIN EN 13 601 |
| Tværsnit | 20 mm x 10 mm |
| Dimensioner | Længde: 2.400 mm |
| Pakkestørrelse | 3 stk. |
| Nettovægt | 6,3 kg |
| Bruttovægt | 6,5 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,7 |
| Toldtarifnummer | 76042990 |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC001522 |
| ETIM 8 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |
| Produktbeskrivelse | SV Skinne CUPONAL, BH: 20x10 mm, L: 2400 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |
|---------------|---|