

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 3659.191

# Serverteleskopskinner

Stat: 02-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.191 - Serverteleskopskinner Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.



## Funktioner

Best.nr.	IT 3659.191
Udgave	Til niveauafstand 573,65 – 701,65 mm
Produktbeskrivelse	Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.
Materiale	Stålplade
Belastningsevne	30 kg
Bemærk	Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
Passer til	Bokstype: TS TS IT VX VX IT Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2,82 kg
Bruttovægt	3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres

# Funktioner

Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Servoteleskopskinner til TS, TS IT, VX, VX IT, til dybde 800 mm, udtræk: 573 mm, til server med maks. bredde på 430 mm