



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

Brandslukningskabinet HD

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - Brandslukningskabinet HD

Vigtige sikkerhedsanordninger er nemt tilgængelige og beskyttet hygiejnisk korrekt. Brandslukningskabinettet kan opstilles direkte i produktionsområdet.

Funktioner

Best.nr.	HD 4000.075
Produktbeskrivelse	Toppladevinkel 30° fremad
Fordele	Hygiejnisk opbevaring af brandslukket, beskyttet mod vandstråler Tids- og omkostningsbesparelse på grund af nemme og effektive rengøringsmuligheder Nem udtagelse af brandslukningsenheden: Ved hjælp af T-greb kan bare en hånd benyttes Hurtig statuskontrol ved hjælp af den indbyggede observationslåge
Materiale	Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Greb og lås: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Observationsvindue: Polykarbonat Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade	Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang	Kabinet lukket hele vejen rundt Låge med observationsvindue og indsat pakning Hængselsiden kan ændres T-greb med 3-punkts låsesystem
Dimensioner	Bredde: 390 mm Højde fortil: 840 mm Højde bagtil: 1.010 mm Dybde: 300 mm
Gennemsigtigt areal	Bredde af observationsvindue: 170 mm Højde af observationsvindue: 670 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	20 kg
Bruttovægt	22 kg

Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	70,94
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------