


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

Montageskinneskærer MC3

Stat: 24-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Montageskinneskærer MC3

Manuel profilskærer til gratfri afkortning af C-profilskinner 30/15 samt bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15. Den ønskede længde på skinnen indstilles præcist og fast med linealen (mm/inch) og det justerbare anslag. Til montering på arbejdsbordet.



Funktioner

Best.nr.	AS 4050.437
Produktbeskrivelse	Manuel profilskærer til gratfri afkortning af C-profilskinner 30/15 samt bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15. Den ønskede længde på skinnen indstilles præcist og fast med linealen (mm/inch) og det justerbare anslag. Til montering på arbejdsbordet.
Fordele	Økonomisk manuel skæring af profil- og montageskinner Gør afkortning af profil- og montageskinner nemmere i forhold til manuel afkortning Gratfri afkortning med excenterarm uden større kraftanstrengelser Vedligeholdelsesfri og nærmest uopslidelig
Opstillingsareal	Bredde: 1.343 mm Højde: 1.162 mm Dybde: 312 mm
Materiale, der kan bearbejdes	Stålplade Aluminium Kobber
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	15 kg
Bruttovægt	16,15 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002778

Funktioner

ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivelse	For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
