


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450

Afkørtningsautomat C8

Stat: 18-07-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - Afkortningsautomat C8

Halvautomat til afkortning af tråde til mål, der kan indstilles individuelt.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.450
Udgave	Med betjeningspanel
Produktbeskrivelse	Til halvautomatisk afkortning af kabler i ønskede mål, der kan indstilles individuelt.
Fordele	Nem betjening Nem indføring af tråde Nem åbning af tilførselsvalser PC-kompatibel
Tekniske data	Enkeltleder, enkelttrådet, 0,08-10 mm ² (AWG 28 - 8) Enkeltleder, enkelttrådet, 0,08-2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Til trådlængder på 1-99.999 mm Fremføringshastighed 0-1,5 m/s Regulerbar trykkraft for tilførselsvalser Servojævnstrømsdrev
Leveringsomfang	Afkortningsautomat C8 Software på CD-ROM Tilslutningskabel med stik
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skineffekt	120 VA
Maskinmål	Bredde: 380 mm Højde: 470 mm Dybde: 360 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	24
Bruttovægt	24
Toldtarifnummer	84798997
EAN	4028177804845

Funktioner

ECLASS 8.0

36600890