

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.731 Ledningstyller

Stat: 10-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.731 - Ledningstyler løse

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.731
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	grå
Længde	8 mm
AWG	18
Indvendig diameter	2,8 mm
Til diameter	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210 4050.452
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,043 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

# Funktioner

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Ledningstyler til ledningskonfektionering, 0,75 mm <sup>2</sup> , grå, løse, 8 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------