


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.736 Ledningstyler

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.736 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.736
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Gul
Længde	12 mm
AWG	10
Indvendig diameter	6,3 mm
Til diameter	6 mm ²
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.210
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	100 stk.
Nettovægt	0,1 kg
Bruttovægt	0,1 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funktioner

ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Ledningstyler til ledningskonfektionering, 6 mm ² , gule, løse, 12mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------