

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.738 Ledningstyller

Stat: 09-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.738 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.738
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	grå
Længde	12 mm
AWG	18
Indvendig diameter	2,8 mm
Til diameter	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løse (10 VE à 100 stk.)
Pakkestørrelse	1.000 stk.
Nettovægt	1 kg
Bruttovægt	1 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeskrivelse

Ledningstyler til ledningskonfektionering, 0,75 mm<sup>2</sup>, grå, løse, 12 mm, 10x100

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)  
UR