


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.741 Ledningstyller

Stat: 11-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.741 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.741
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Blå
Længde	12 mm
AWG	14
Indvendig diameter	4,2 mm
Til diameter	2,5 mm ²
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løse (10 VE à 100 stk.)
Pakkestørrelse	1.000 stk.
Nettovægt	1 kg
Bruttovægt	6 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funktioner

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeskrivelse

Ledningstyler til ledningskonfektionering, 2,5 mm², blå, løse,
12 mm, 10x100

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)
UR