


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.745 Ledningstyller

Stat: 18-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.745 - Ledningstyler løse

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.745
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	sort
Længde	8 mm
AWG	16
Indvendig diameter	4 mm
Til diameter	1,5 mm <sup>2</sup>
DIN-farvekode	Ja
Multinorm	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,5 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

Ledningstyler til ledningskonfektionering, 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16, sorte, løse, 8 mm (bredt skaft)

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)  
UR