


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.749 Ledningstyler

Stat: 11-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.749 - Ledningstykker på bånd

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.749
Udgave	til konfektioneringsautomater
Produktbeskrivelse	Med plastkraver.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	sort
Passer til	Bokstype: Crimpautomat RC Crimpmaskine R8 Crimpmaskine R8 E
Længde	8 mm
AWG	16
Indvendig diameter	3,5 mm
Til diameter	1,5 mm ²
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Leveringsform	på bånd
Pakkestørrelse	5.000 stk.
Nettovægt	5 kg
Bruttovægt	0,722 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funktioner

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeskrivelse

Wire end ferrules According to DIN colour code

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR