

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.757 Ledningstyler

Stat: 19-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.757 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.757
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	turkis
Længde	8 mm
AWG	22
Indvendig diameter	2 mm
Rittal-farvekode	Ja
Til diameter	0,34 mm ²
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,026 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Funktioner

Produktbeskrivelse

Ledningstyler til manuel konfektionering, 0,34 mm², AWG 22, 8 mm, turkis, løse, 500 styk

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)
UR