



# AS 4050.761 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.761
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	orange
Længde	10 mm
AWG	20
Indvendig diameter	2,6 mm
Rittal-farvekode	Ja
Til diameter	0,5 mm <sup>2</sup>
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,042 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeskrivelse

Ledningstyler til ledningskonfektionering, 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, 10 mm, orange, løse, 500 styk

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)  
UR