


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.774 Ledningstyller

Stat: 08-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.774 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.774
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Rød
Længde	10 mm
AWG	16
Indvendig diameter	3,5 mm
Rittal-farvekode	Ja
Til diameter	1,5 mm ²
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,065 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funktioner

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeskrivelse

Ledningstyler til ledningskonfektionering, 1,5 mm², AWG 16, 10 mm, røde, løse, 500 styk

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)
UR