


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.779 Ledningstyler

Stat: 01-08-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.779 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.779
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Blå
Længde	10 mm
AWG	14
Indvendig diameter	4,2 mm
Rittal-farvekode	Ja
Til diameter	2,5 mm ²
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0.5
Bruttovægt	0.083
Toldtarifnummer	85369010
EAN	4028177815704
ETIM 9	EC000005

Funktioner

ETIM 8	EC000005
--------	----------

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------