

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

Arbejdslampe LED

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Arbejdslampe LED Til WS 540

Til montering på bordplade, med tilspændingsenhed.



Funktioner

Best.nr.	AS 4051.105
Produktbeskrivelse	Til montering på bordplade, med klemmeanordning.
Fordele	<p>Kraftig, blænd- og flimmerfri belysning, homogen og skyggefri</p> <p>Mulighed for valg af farvetemperatur mellem varm hvid, over neutral hvid og til dagslyshvid, fremmer koncentrationsevnen og mindsker træthed</p> <p>Imponerende farvegengivelse og høj kontrast</p> <p>Aluminiumsfjederarm med 3D-hovedled, svingbar og låsbar, hvilket muliggør valgfri placering af lyskilden</p>
Tekniske data	<p>Fjederarm: Længde 970 mm</p> <p>Farvegengivelse: 94 – 98 Ra</p> <p>Udgangsvinkel: 100°</p>
Materiale	<p>Lampehus: Aluminium</p> <p>Antirefleksbehandling: Macrolon</p>
Leveringsomfang	<p>Arbejdslampe LED</p> <p>Inkl. montagematerialer</p>
Nom. effekt	26 W
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning (CEE 7/16) med AC-adapter
Lyskilde	84 SMD LED'er
Beskyttelsesklasse	III (SELV)

Funktioner

Lysstrøm	2.930 lm
Passer til best.nr.	4051.100
Driftstemperatur	-10 °C...40 °C
Mærkedriftsspænding	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner	Bredde: 545 mm Højde: 90 mm Dybde: 35 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,5 kg
Bruttovægt	4,2 kg
Toldtarifnummer	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeskrivelse	LED-arbejdslampe til WS 540, dæmpbar, 230 V/50 Hz