

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.541 Ledningstyller

Stat: 08-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.541 - Ledningstyler på bånd

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4051.541
Produktbeskrivelse	Med plastkraver.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Hvid
Længde	8 mm
AWG	18
Indvendig diameter	3,4 mm
Rittal-farvekode	Ja
Til diameter	0,75 mm ²
Multinorm	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Leveringsform	på bånd
Pakkestørrelse	4.000 stk.
Nettovægt	4 kg
Bruttovægt	0,58 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Funktioner

Produktbeskrivelse

Wire end ferrules 0.75 mm² x 8 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 0.75 mm²

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)