

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.542 Ledningstyler

Stat: 25-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.542 - Ledningstyler på bånd

Med plastkrave.

## Funktioner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Best.nr.           | AS 4051.542  |
| Produktbeskrivelse | Med plastkraver.   |
| Tekniske data      | Varmebestandig op til 105 °C   |
| Materiale          | E-Cu, galvanisk forsinket<br>Plastkrave: Polypropylen                                |
| Farve              | Gul  |
| Længde             | 8 mm   |
| AWG                | 18   |
| Indvendig diameter | 3,5 mm   |
| Rittal-farvekode   | Ja   |
| Til diameter       | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Multinorm          | Ja   |
| Bemærk             | UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater |
| Leveringsform      | på bånd  |
| Pakkestørrelse     | 4.000 stk.   |
| Nettovægt          | 4 kg   |
| Bruttovægt         | 0,568 kg   |
| Toldtarifnummer    | 85369010   |
| ETIM 9             | EC000005   |
| ETIM 8             | EC000005   |
| ECLASS 8.0         | 36659290   |

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

Wire end ferrules 1.0 mm<sup>2</sup> x 8 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.0 mm<sup>2</sup>

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)