


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.545 Ledningstyler

Stat: 13-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.545 - Ledningstykker på bånd

Med plastkrave.

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Best.nr. | AS 4051.545 |
| Produktbeskrivelse | Med plastkraver. |
| Tekniske data | Varmebestandig op til 105 °C |
| Materiale | E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen |
| Farve | grå |
| Længde | 10 mm |
| AWG | 18 |
| Indvendig diameter | 3,4 mm |
| Til diameter | 0,75 mm ² |
| DIN-farvekode | Ja |
| Multinorm | Ja |
| Bemærk | UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater |
| Leveringsform | på bånd |
| Pakkestørrelse | 4.000 stk. |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeskrivelse | Wire end ferrules 0.75 mm ² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: grey, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.75 mm ² |

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)