



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.546 Ledningstyler

Stat: 28-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.546 - Ledningstyler på bånd

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4051.546
Produktbeskrivelse	Med plastkraver.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Rød
Længde	10 mm
AWG	18
Indvendig diameter	3,5 mm
Til diameter	1 mm ²
DIN-farvekode	Ja
Multinorm	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Leveringsform	på bånd
Pakkestørrelse	4.000 stk.
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Wire end ferrules 1.0 mm ² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.0 mm ²

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)