


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.547 Ledningstyler

Stat: 08-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.547 - Ledningstyler på bånd

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4051.547
Produktbeskrivelse	Med plastkraver.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	sort
Længde	10 mm
AWG	16
Indvendig diameter	4 mm
Til diameter	1,5 mm <sup>2</sup>
DIN-farvekode	Ja
Multinorm	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Leveringsform	på bånd
Pakkestørrelse	4.000 stk.
Nettovægt	4 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Wire end ferrules 1.5 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: black, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.5 mm <sup>2</sup>

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)