

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.551 Ledningstyller

Stat: 09-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.551 - Ledningstyler på bånd

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4051.551
Produktbeskrivelse	Med plastkraver.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	sort
Længde	8 mm
AWG	16
Indvendig diameter	4 mm
Til diameter	1,5 mm ²
DIN-farvekode	Ja
Multinorm	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Leveringsform	på bånd
Pakkestørrelse	4.000 stk.
Nettovægt	4 kg
Bruttovægt	0,645 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Funktioner

Produktbeskrivelse

Wire end ferrules 1.5 mm² x 8 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: black, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.5 mm²

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)