

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.575 Ledningstyler

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.575 - Ledningstyller løse

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4051.575
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	orange
Længde	10 mm
AWG	20
Indvendig diameter	2,9 mm
Rittal-farvekode	Ja
Multinorm	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Ledningstyller til ledningskonfektionering, 0,5 mm ² , orange, løs vægt, 10 mm

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR