


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.576 Ledningstyler

Stat: 06-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.576 - Ledningstyller løse

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4051.576
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	orange
Længde	12 mm
AWG	20
Indvendig diameter	2,9 mm
Rittal-farvekode	Ja
Multinorm	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Ledningstyller til ledningskonfektionering, 0,5 mm <sup>2</sup> , orange, løs vægt, 12 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR