


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.599 Ledningstyller

Stat: 28-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.599 - Ledningstyler på bånd

Med plastkrave.

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | AS 4051.599 |
| Tekniske data | Varmebestandig op til 105 °C |
| Materiale | E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Længde | 8 mm |
| AWG | 18 |
| Indvendig diameter | 2,8 mm |
| Rittal-farvekode | Ja |
| Til diameter | 0,75 mm ² |
| Bemærk | UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater |
| Normer | AEH DIN 46228 |
| Leveringsform | på bånd |
| Pakkestørrelse | 5.000 stk. |
| Nettovægt | 5 kg |
| Bruttovægt | 0,598 kg |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeskrivelse | Wire end ferrules for crimping machines, 0.75 mm ² , AWG 18, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s). |

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR