

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.601 Ledningstyler

Stat: 05-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.601 - Ledningstyler på bånd

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4051.601
Produktbeskrivelse	Med plastkraver.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Gul
Længde	8 mm
AWG	18
Indvendig diameter	3 mm
Rittal-farvekode	Ja
Til diameter	1 mm ²
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Normer	AEH DIN 46228
Leveringsform	på bånd
Pakkestørrelse	5.000 stk.
Nettovægt	5 kg
Bruttovægt	0,645 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Funktioner

Produktbeskrivelse

Wire end ferrules for crimping machines, 1 mm², AWG 18, 8 mm, yellow, on belt, 5000 pc(s).

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)
UR