

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.605 Ledningstyller

Stat: 02-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.605 - Ledningstykker på bånd

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4051.605
Produktbeskrivelse	Med plastkraver.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Blå
Længde	10 mm
AWG	14
Indvendig diameter	4,2 mm
Til diameter	2,5 mm ²
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Normer	AEH DIN 46228
Leveringsform	på bånd
Pakkestørrelse	3.000 stk.
Nettovægt	3 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Wire end ferrules 2.5 mm ² x 10 mm AWG 14, packs of 3,000 pc(s)., colour: blue, delivery form: on belt (in accordance with the DIN/Rittal colour code)

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)