



# AS 4051.647 - Ledningstyler løse

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4051.647
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	sort
Længde	10 mm
AWG	16
Indvendig diameter	3,5 mm
Til diameter	1,5 mm <sup>2</sup>
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løse (10 VE à 100 stk.)
Pakkestørrelse	1.000 stk.
Nettovægt	1 kg
Bruttovægt	0,14 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeskrivelse

Ledningstyler til ledningskonfektionering, 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16, sorte, 10 mm, løse (10 VE à 100 styk), 1000 styk

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)  
UR