

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.683 Ledningstyler

Stat: 09-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.683 - Ledningstyller løse

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4051.683
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Hvid
Længde	12 mm
AWG	20
Indvendig diameter	2,9 mm
DIN-farvekode	Ja
Multinorm	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,047 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Ledningstyller til ledningskonfektionering, 0,5 mm ² , hvid, løs vægt, 12 mm

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR