

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.685 Ledningstyler

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.685 - Ledningstyller løse

Med plastkrave.

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | AS 4051.685 |
| Produktbeskrivelse | Med plastkrave. |
| Tekniske data | Varmebestandig op til 105 °C |
| Materiale | E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen |
| Farve | grå |
| Længde | 12 mm |
| AWG | 18 |
| Indvendig diameter | 3,4 mm |
| DIN-farvekode | Ja |
| Multinorm | Ja |
| Bemærk | UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning. |
| Leveringsform | løse |
| Pakkestørrelse | 500 stk. |
| Nettovægt | 0,5 |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeskrivelse | Ledningstyller til ledningskonfektionering, 0,75 mm ² , grå, løs vægt, 12 mm |

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR