


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.730 Ledningstyler

Stat: 24-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.730 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

## Funktioner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Best.nr.           | AS 4051.730  |
| Produktbeskrivelse | Med plastkrave.  |
| Tekniske data      | Varmebestandig op til 105 °C   |
| Materiale          | E-Cu, galvanisk forsinket<br>Plastkrave: Polypropylen  |
| Farve              | orange   |
| Længde             | 18 mm  |
| AWG                | 12   |
| Indvendig diameter | 4,8 mm   |
| DIN-farvekode      | Ja   |
| Bemærk             | UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater<br>Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning. |
| Normer             | AEH DIN 46228  |
| Leveringsform      | løse   |
| Pakkestørrelse     | 100 stk.   |
| Nettovægt          | 0,1  |
| Toldtarifnummer    | 85369010   |
| ETIM 9             | EC000005   |
| ETIM 8             | EC000005   |
| ECLASS 8.0         | 36659290   |
| Produktbeskrivelse | Ledningstykker til ledningskonfektionering, 4,0 mm <sup>2</sup> , orange, løs vægt, 18 mm  |

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR