



AS 4052.142 - Kærv isoleret

Med et langt, tyndt håndtag samt højtydende klinger med elektrostatisk afvisende isolering.

Funktioner

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr. | AS 4052.142 |
| Udgave | Beskyttelsesisolering 1.000 V til plus/minus |
| Produktbeskrivelse | Med et langt, tyndt håndtag samt højtydende klinger med elektrostatisk afvisende isolering. |
| Fordele | Minimal kraftanvendelse vha. ergonomisk formet håndtag Håndtagshoved med antirullebeskyttelse og tydelig skruemærkning Sort, coated klingspids til opretholdelse af præcision og pasnøjagtighed Håndtag 30 % og isolering op til 50 % tyndere end ved sammenligneligt værktøj Optimalt samspil mellem hånd og håndtag giver mulighed for højere omdrejningsmomenter samt længere tids arbejde, der ikke trætter |
| Materiale | Klinge: Krom-Molybdæn-vanadium-legering Håndtag indvendigt: Hård plast Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt |
| Farve | Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink |
| Klinge-Ø | 6 mm |
| Klingelængde | 100 mm |
| Afgang | Z 2 |
| Håndtags-Ø | 27 mm |
| Håndtaglængde | 115 mm |
| Normer | IEC 60 900 |
| Pakkestørrelse | 3 stk. |
| Toldtarifnummer | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000144 |

Funktioner

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| ETIM 8 | EC000144 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Produktbeskrivelse | Screwdriver insulated Z (+/-) |
