


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.000 Crimptang

Stat: 28-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.000 - Crimptang til ledningstyller

Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.



Funktioner

Best.nr.	AS 4054.000
Udgave	vinklet
Produktbeskrivelse	Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
Fordele	Minimale kraftanvendelse ved store ledningstværsnit Ensartet høj kvalitetssammenpresning Mærkede redskabsstationer til præcis bearbejdning af de respektive tværsnit Spærreanordning, der kan løsnes
Materiale	Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Overflade	Mat, forkromet
Farve	Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Presning	Trapez-crimp
Retning for kabelindføring	i siden
Dimensioner	Højde: 59 mm Længde: 198 mm
AWG	24 - 10
Til diameter	0,25 - 6 mm ²

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,439 kg
Bruttovægt	0,449 kg
Toldtarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	Crimping pliers for wire end ferrules