


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.001 Crimptang

Stat: 21-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.001 - Crimptang til ledningstyller

Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.



## Funktioner

Best.nr.	AS 4054.001
Udgave	vinklet
Produktbeskrivelse	Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
Fordele	Minimale kraftanvendelse ved store ledningstværsnit Ensartet høj kvalitetssammenpresning Mærkede redskabsstationer til præcis bearbejdning af de respektive tværsnit Spærreanordning, der kan løsnes
Materiale	Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Overflade	Mat, forkromet
Farve	Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Presning	Firkant-crimp
Retning for kabelindføring	frontside
Dimensioner	Højde: 59 mm Længde: 198 mm
AWG	22 - 10
Til diameter	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,452 kg
Bruttovægt	0,462 kg
Toldtarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	Crimping pliers for wire end ferrules