

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.004 Crimptang

Stat: 11-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.004 - Crimptang til ledningstyller

Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.



Funktioner

| | |
|----------------------------|---|
| Best.nr. | AS 4054.004 |
| Udgave | lige |
| Produktbeskrivelse | Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4. |
| Fordele | Minimale kraftanvendelse ved store ledningstværsnit Ensartet høj kvalitetssammenpresning Mærkede redskabsstationer til præcis bearbejdning af de respektive tværsnit Spærreanordning, der kan løsnes |
| Materiale | Special-værktøjsstål af høj kvalitet |
| Overflade | Mat, forkromet |
| Farve | Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink |
| Presning | WM-Crimp |
| Retning for kabelindføring | i siden |
| Dimensioner | Højde: 68 mm Længde: 256 mm |
| AWG | 8 - 4 |
| Til diameter | 10 - 25 mm ² |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |

Funktioner

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Nettovægt | 0,66 kg |
| Bruttovægt | 0,69 kg |
| Toldtarifnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Produktbeskrivelse | Crimping pliers for wire end ferrules |