


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.140

Crimptang

Stat: 28-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.140 - Crimptang til kabelsko

Til forarbejdning af isolerede kabelsko og adaptere



Funktioner

Best.nr.	AS 4054.140
Udgave	vinklet
Produktbeskrivelse	Til forarbejdning af isolerede kabelsko og adaptere
Fordele	Entydig tildeling af diametre vha. farvekoder på matricerne Spærreanordning, der kan løsnes Løsnet, når det nødvendige pressetryk er nået, hvilket udelukker for lille presning
Materiale	Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Overflade	Mat, forkromet
Farve	Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Presning	Oval-crimp
Dimensioner	Højde: 59 mm Længde: 198 mm
AWG	22 - 14
Til diameter	0,75 - 2,5 mm ²
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,42 kg
Bruttovægt	0,44 kg
Toldtarifnummer	82032000

Funktioner

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	Crimping plier 0.5 - 2,5 mm ² , Oval-c.
