

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.141 Crimptang

Stat: 09-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.141 - Crimptang til kabelsko

Til forarbejdning af isolerede kabelsko og adaptere

## Funktioner

Best.nr.	AS 4054.141
Udgave	lige
Produktbeskrivelse	Til forarbejdning af isolerede kabelsko og adaptere
Fordele	Entydig tildeling af diametre vha. farvekoder på matricerne Spærreanordning, der kan løsnes Løsnest, når det nødvendige presstryk er nået, hvilket udelukker for lille presning
Materiale	Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Overflade	Mat, forkromet
Farve	Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Presning	Oval-crimp
Dimensioner	Højde: 68 mm Længde: 256 mm
AWG	22 - 10
Til diameter	0,75 - 6 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,64 kg
Bruttovægt	0,68 kg
Toldtarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	Crimping plier 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> , Oval-Cr.