


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.128**

**Spalte-pladehulstanser rund**

Stat: 07-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.128 - Spalte-pladehulstanser rund til rustfrit stål, med 3-dobbelt deling

Til udstansning af runde udskæringer

## Funktioner

Best.nr.	AS 4055.128
Udgave	Med 3-dobbelt spaltning
Produktbeskrivelse	Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Leveringsomfang	Matrice Stempel
Materiale, der kan bearbejdes	Rustfrit stål
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, rustfrit stål	2,5 mm
Ø-hulstanser	28,3 mm
Bemærk	Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskrue med kuglelejer
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trækskrue (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulik-trækskrue Ø	19 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,157 kg
Bruttovægt	0,181 kg
Toldtarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting