


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Spalte-pladehulstanser-sæt M16 til M40

Stat: 12-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Spalte-pladehulstanser-sæt M16 til M40 til stålplade, med 3-dobbelt deling

Til udstansning af runde udskæringer

Funktioner

Best.nr.	AS 4055.580
Udgave	Med 3-dobbelt spaltning
Produktbeskrivelse	Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Leveringsomfang	5 matricer 5 stempler Plastkuffert
Materiale, der kan bearbejdes	Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-hulstanser	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Til gevind	M16 M20 M25 M32 M40
Bemærk	Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer

Funktioner

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1 kg
Bruttovægt	1,039 kg
Toldtarifnummer	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeskrivelse	Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting