


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Spalte-pladehulstanser-sæt M12 til M40

Stat: 07-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Spalte-pladehulstanser-sæt M12 til M40 til stålplade, med 3-dobbelt deling

Til udstansning af runde udskæringer

Funktioner

Best.nr.	AS 4055.581
Udgave	Med 3-dobbelt spaltning
Produktbeskrivelse	
Leveringsomfang	6 matricer 6 stempler Trækskrue med kugleleje Ø 6 x 40 mm Trækskrue med kugleleje Ø 9,5 x 50 mm Trækskrue med kugleleje Ø 19 x 55 mm HSS forbor Ø 10 mm 1 dåse glidepasta Plastkuffert
Materiale, der kan bearbejdes	Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-hulstanser	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Funktioner

Til gevind	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Bemærk	Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,2 kg
Bruttovægt	2,256 kg
Toldtarifnummer	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeskrivelse	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
